

**Handschoenen, paar 6230, Handschoenmaat: 10****Bestelgegevens**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 094236 10 |
| GTIN | 4059904093805 |
| Artikelklasse | 09H |

Omschrijving**Uitvoering:**

6230. Antistatische handschoen voor **ESD**-toepassingen. Ook geschikt voor de bediening van **touchscreens**.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

EN 16350

Opmerking:

Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.

Handschoenen die tegen elektrostatische ontlading beschermen, isoleren de handen niet tegen elektrische spanning. Alleen voor productbescherming, niet geschikt voor werkzaamheden aan spanningvoerende leidingen of als bescherming tegen elektrische schokken.

Technische beschrijving

| | |
|---------------|-----------|
| Tastgevoel | zeer goed |
| siliconenvrij | nee |

| | |
|------------------------------|-----------------------------|
| Grip bij olie | matig |
| EN 388 snijvastheid | 1 |
| Pasvorm | goed |
| EN 388 doorsteekweerstand | 1 |
| Ademend | goed |
| EN 388 slijtvastheid | 4 |
| Materiaal coating | PU |
| Handschoenmaat | 10 |
| Hittebescherming | niet aanwezig, n.v.t. |
| Grip bij natheid | matig |
| EN 388 weerstand na scheuren | 3 |
| DMF-vrij | nee |
| Beschermingscategorie | Categorie II |
| Handschoentype | Universele handschoenen |
| Inhoud | 12 |
| Handschoeneigenschap | Geschikt voor touchscreens |
| Breitechnologie | 13G |
| elektrostatische eigenschap | EGB/ESD |
| Toepassing | meerdere keren te gebruiken |
| EN 388 | 3141X |
| Dragermateriaal | Nylon / carbon |
| Coating | PU |
| Coatingvariant | Handpalm |
| Toepassingsgebied | Precisie |
| Kleur | wit / grijs |
| Gewicht | 14 g |
| Producttype | ESD-handschoenen |

