

Ansell**Handschoenen, paar HyFlex® 11-618, Handschoenmaat: 11****Bestelgegevens**

Bestelnummer	094260 11
GTIN	10076490488786
Artikelklasse	04P

Omschrijving**Uitvoering:**

HyFlex® 11-618. Extreem dunne en desondanks robuuste handschoen door **18-gauge** breitechniek. Bijzonder geschikt voor licht montagewerk waarbij grote precisie vereist is, zoals bij eindmontage van elektromotoren, airconditioning, kabelbomen.

Uitvoering promotietekst:

Dunne fijngebreide handschoen voor licht montagewerk waarbij grote precisie vereist is.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

Opmerking:

Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.

Technische beschrijving

Handschoenmaat	11
siliconenvrij	nee
DMF-vrij	nee

Ademend	zeer goed
Hittebescherming	niet aanwezig, n.v.t.
Grip bij natheid	matig
Pasvorm	zeer goed
Tastgevoel	zeer goed
Grip bij olie	goed
Materiaal coating	PU
Serie	HyFlex®
Handschoentype	Universele handschoenen
Beschermingscategorie	Categorie II
Inhoud	12
Handschoeneigenschap	Huidvriendelijk voor personen met een allergie
EN 388	3121X
Dragermateriaal	Nylon
Coating	PU
Coatingvariant	Handpalm
Toepassingsgebied	Precisie
Lengte	195 mm
Kleur	zwart / blauw
Gewicht	7,4 g
Breitechnologie	18G
Toepassing	meerdere keren te gebruiken
Materiaal	PU
Snijbeschermingsklasse	D
Producttype	Universele handschoenen