

Garant
Spiraalboor HSS W, ongecoat, Ø DC h8: 6mm

Bestelgegevens

Bestelnummer	114200 6
GTIN	4045197015686
Artikelklasse	11B

Omschrijving
Uitvoering:

Normale kerndikte zonder kernstijging.

Precies geslepen punt.

Geslepen, grote spaangroeven met smalle spoed.

Blankgeslepen oppervlak.

Met aanslijping vorm A vanaf grootte 2,0 mm.

Advies:
Maximale boordiepte:

$$L_2 = L_c - 1,5 \times D_c$$

Technische beschrijving

Aantal snijkanten Z	2
Spaangroeflengte L_c	57 mm
Nominale $\varnothing D_c$	6 mm
Tolerantie nominale \varnothing	h8
Schacht- $\varnothing D_s$	6 mm
Totale lengte L	93 mm
Voeding f in aluminium kunststoffen langspanend	0,14 mm/omw,
Norm	DIN 338
aanbevolen maximale boordiepte L_2	48 mm
Tophoek	130 graden
Schacht	Cilinderschacht

Coating	ongecoat
Snijmateriaal	HSS
Type	W
Spiraalhoek	35-40 graden
Inwendige koeling	nee
Gekleurde ring	geel
Producttype	Spiraalboor

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Alu kunststoffen	geschikt	70 m/min	N
Aluminium (kortspanend)	geschikt	45 m/min	N
Aluminium > 10% Si	beperkt geschikt	40 m/min	N
Olie	geschikt		
nat maximaal	geschikt		