

Garant**Handruimer configureerbaar, ongecoat, Nominale Ø DC: 3mm****Bestelgegevens**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 160200 3 |
| GTIN | 4045197926456 |
| Artikelklasse | 10N |

Omschrijving**Uitvoering:**

Met **linkse spiraal** 7 – 8° en lange aansnijding over 1/4 van de snijlengte. Even aantal tanden met ongelijke steek voor ronde en kerfvrije boring. Door de rondslijpfase aan het cilindrische snijdeel wordt de boring gepolijst en de ruimer geleid.

Handruimers **nageslepen voor passing volgens uw gegevens.**

Toepassing:

Voor doorlopende boringen (niet voor blinde gaten). Ook zeer geschikt voor onderbroken boringen.

Technische beschrijving

| | |
|-------------------------------|--------------|
| Ø-Bereik | 2,651 - 3 mm |
| Totale lengte L | 62 mm |
| Nominale Ø D _c | 3 mm |
| Afkoppellengte L ₁ | 42 mm |
| Schacht-vierkant □ | 2,4 mm |
| Snijlengte L _c | 31 mm |
| Aantal snijkanten Z | 6 |
| Coating | ongecoat |
| Snijmateriaal | HSS |
| Norm | DIN 206 B |
| Spiraelhoek | 7-8 graden |

| | |
|---------------------------|--------------------|
| Inwendige koeling | nee |
| Toepassing bij boringtype | bij doorlopend gat |
| Gekleurde ring | zonder |
| Producttype | Phillips-bit |

Gebruikersgegevens

| | Geschiktheid | V _c | ISO-code |
|-------------------------------|------------------|----------------|----------|
| Aluminium (kortspanend) | geschikt | | |
| Staal < 500 N/mm ² | geschikt | | |
| Staal < 750 N/mm ² | geschikt | | |
| Staal < 900 N/mm ² | beperkt geschikt | | |
| Olie | geschikt | | |
| droog | beperkt geschikt | | |