

**Handschoenen, paar 6230, Handschoenmaat: 11****Bestelgegevens**

Bestelnummer	094236 11
GTIN	4059904125773
Artikelklasse	09H

Omschrijving**Uitvoering:**

6230. Antistatische handschoen voor **ESD**-toepassingen. Ook geschikt voor de bediening van **touchscreens**.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

EN 16350

Opmerking:

Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.

Handschoenen die tegen elektrostatische ontlading beschermen, isoleren de handen niet tegen elektrische spanning. Alleen voor productbescherming, niet geschikt voor werkzaamheden aan spanningvoerende leidingen of als bescherming tegen elektrische schokken.

Technische beschrijving

Pasvorm	goed
Ademend	goed

Handschoenmaat	11
Materiaal coating	PU
siliconenvrij	nee
EN 388 snijvastheid	1
EN 388 doorsteekweerstand	1
EN 388 weerstand na scheuren	3
Hittebescherming	niet aanwezig, n.v.t.
Grip bij olie	matig
Grip bij natheid	matig
Tastgevoel	zeer goed
DMF-vrij	nee
EN 388 slijtvastheid	4
Beschermingscategorie	Categorie II
Handschoentype	Universele handschoenen
Inhoud	12
Handschoeneigenschap	Geschikt voor touchscreens
Breitechnologie	13G
elektrostatische eigenschap	EGB/ESD
Toepassing	meerdere keren te gebruiken
EN 388	3141X
Dragermateriaal	Nylon / carbon
Coating	PU
Coatingvariant	Handpalm
Toepassingsgebied	Precisie
Kleur	wit / grijs
Gewicht	14 g
Producttype	ESD-handschoenen

