

## Bekkaliber met tolerantiewaarde, Type: A



### Bestelgegevens

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer  | 484225 A      |
| GTIN          | 2050001956392 |
| Artikelklasse | 48B           |

### Omschrijving

#### **BELANGRIJK: artikel is configureerbaar**

Tolerantieveld: a; b; c; cd; d; e; ef; f; fg; g; h; j; js; k; m; n; p; r; s; t; u; v; x; y; z; za; zb; zc

Kwaliteit: 10; 11; 12; 13; 6; 7; 8; 9

Nominale maat: 3.001 - 5.999 mm, Intervall: 0,001

#### **Uitvoering:**

Dubbele bekkaliber van eersteklas kaliberstaal, gehard, spanningsarm gegloeid, geslepen en fijn gelept. Goedkeurzijde met **slijtageovermaat** volgens DIN 7163.

Voor tussenmaat of tolerantiewaarde.

Bekkaliber met tolerantiewaarde bijv. **nr. 484225 maat 41,04 + 0,01/ -0,02**

#### **Toepassing:**

Voor het controleren van assen op spelings-, overgangs- of overmaatpassingen.

#### **Norm:**

Toleranzen und Abmaße nach **DIN EN ISO 1938-1 und DIN 7163.**

#### **Opmerking:**

De maataanduiding type beschrijft de nominale afmeting in millimeters (mm).

Type A = 3 – 5,999

Type B = 6,001 – 6,999

Type C = 7,001 – 10,999

Type D = 10,001 – 14,999

Type E = 15,001 – 18,999

Type F = 19,001 – 22,999

Type G = 23,001 – 27,999

Type H = 28,001 – 32,999

Type I = 33,001 – 39,999  
 Type J = 40,001 – 43,999  
 Type K = 44,001 – 49,999  
 Type L = 50,001 – 55,999  
 Type M = 56,001 – 62,999  
 Type N = 63,001 – 71,999  
 Type O = 72,001 – 75,999  
 Type P = 76,001 – 82,999  
 Type Q = 83,001 – 92,999  
 Type R = 93,001 – 99,999  
 Kalibratie: L8  
 Nominale maat: 3,001 - 5,999 mm

## Technische beschrijving

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| Tolerantiewaarde | -1,8 - 0,9 mm   |
| Kalibertype      | Goedkeurkaliber |
| Kalibertype      | Afkeurkaliber   |
| Norm             | DIN 7164        |
| Norm             | DIN 7150-2      |
| Norm             | DIN 7163        |
| Tolerantieveld   | b               |
| Tolerantieveld   | c               |
| Tolerantieveld   | a               |
| Tolerantieveld   | d               |
| Tolerantieveld   | e               |
| Tolerantieveld   | cd              |
| Tolerantieveld   | fg              |
| Tolerantieveld   | ef              |
| Tolerantieveld   | f               |
| Tolerantieveld   | js              |
| Tolerantieveld   | j               |
| Tolerantieveld   | g               |
| Tolerantieveld   | h               |

|                |                  |
|----------------|------------------|
| Tolerantieveld | m                |
| Tolerantieveld | n                |
| Tolerantieveld | k                |
| Tolerantieveld | s                |
| Tolerantieveld | p                |
| Tolerantieveld | r                |
| Tolerantieveld | v                |
| Tolerantieveld | x                |
| Tolerantieveld | t                |
| Tolerantieveld | u                |
| Tolerantieveld | z                |
| Tolerantieveld | za               |
| Tolerantieveld | y                |
| Tolerantieveld | zb               |
| Tolerantieveld | zc               |
| Kwaliteit      | 8                |
| Kwaliteit      | 9                |
| Kwaliteit      | 13               |
| Kwaliteit      | 6                |
| Kwaliteit      | 11               |
| Kwaliteit      | 12               |
| Kwaliteit      | 10               |
| Kwaliteit      | 7                |
| Nominale maat  | 3,001 - 5,999 mm |
| Materiaal      | Kaliberstaal     |
| Kalibratie     | L8               |
| Producttype    | Bekkaliber       |

## Dienstverlening

|   |              |
|---|--------------|
| Merken Laseropschrift Type                                  | 018940       |
| Kalibratie Bekkaliber Maximale nominale maat 50 mm          | 018420 50    |
| DAkkS-kalibratie Bekkaliber Maximale nominale maat 5-100 mm | 028710 5-100 |
| Kalibratie Bekkaliber Maximale nominale maat 50 mm          | 028700 50    |