

## Bekkaliber met tolerantiewaarde, Type: F



### Bestelgegevens

Bestelnummer	484225 F
GTIN	2050001956446
Artikelklasse	48B

### Omschrijving

#### **BELANGRIJK: artikel is configureerbaar**

Tolerantieveld: a; b; c; cd; d; e; ef; f; fg; g; h; j; js; k; m; n; p; r; s; t; u; v; x; y; z; za; zb; zc

Kwaliteit: 10; 11; 12; 13; 6; 7; 8; 9

Nominale maat: 19.001 - 22.999 mm, Intervall: 0,001

#### **Uitvoering:**

Dubbele bekkaliber van eersteklas kaliberstaal, gehard, spanningsarm gegloeid, geslepen en fijn gelept. Goedkeurzijde met **slijtageovermaat** volgens DIN 7163.

Voor tussenmaat of tolerantiewaarde.

Bekkaliber met tolerantiewaarde bijv. **nr. 484225 maat 41,04 + 0,01/ -0,02**

#### **Toepassing:**

Voor het controleren van assen op spelings-, overgangs- of overmaatpassingen.

#### **Norm:**

Toleranzen und Abmaße nach **DIN EN ISO 1938-1 und DIN 7163.**

#### **Opmerking:**

De maataanduiding type beschrijft de nominale afmeting in millimeters (mm).

Type A = 3 – 5,999

Type B = 6,001 – 6,999

Type C = 7,001 – 10,999

Type D = 10,001 – 14,999

Type E = 15,001 – 18,999

Type F = 19,001 – 22,999

Type G = 23,001 – 27,999

Type H = 28,001 – 32,999

Type I = 33,001 – 39,999  
 Type J = 40,001 – 43,999  
 Type K = 44,001 – 49,999  
 Type L = 50,001 – 55,999  
 Type M = 56,001 – 62,999  
 Type N = 63,001 – 71,999  
 Type O = 72,001 – 75,999  
 Type P = 76,001 – 82,999  
 Type Q = 83,001 – 92,999  
 Type R = 93,001 – 99,999  
 Kalibratie: L8  
 Nominale maat: 19,001 - 22,999 mm

## Technische beschrijving

Kalibertype	Goedkeurkaliber
Kalibertype	Afkeurkaliber
Tolerantiewaarde	-3,3 - 1,65 mm
Norm	DIN 7164
Norm	DIN 7150-2
Norm	DIN 7163
Tolerantieveld	b
Tolerantieveld	c
Tolerantieveld	a
Tolerantieveld	d
Tolerantieveld	e
Tolerantieveld	cd
Tolerantieveld	fg
Tolerantieveld	ef
Tolerantieveld	f
Tolerantieveld	j
Tolerantieveld	js
Tolerantieveld	g
Tolerantieveld	h

Tolerantieveld	m
Tolerantieveld	n
Tolerantieveld	k
Tolerantieveld	s
Tolerantieveld	p
Tolerantieveld	r
Tolerantieveld	v
Tolerantieveld	x
Tolerantieveld	t
Tolerantieveld	u
Tolerantieveld	z
Tolerantieveld	za
Tolerantieveld	y
Tolerantieveld	zb
Tolerantieveld	zc
Kwaliteit	11
Kwaliteit	6
Kwaliteit	8
Kwaliteit	12
Kwaliteit	13
Kwaliteit	9
Kwaliteit	7
Kwaliteit	10
Materiaal	Kaliberstaal
Nominale maat	19,001 - 22,999 mm
Kalibratie	L8
Producttype	Bekkaliber

## Dienstverlening

Merken Laseropschrift Type	018940
Kalibratie Bekkaliber Maximale nominale maat 50 mm	018420 50
Kalibratie Bekkaliber Maximale nominale maat 50 mm	028700 50
DAkS-kalibratie Bekkaliber Maximale nominale maat 5-100 mm	028710 5-100