

Bekkaliber met tolerantiewaarde, Type: J



Bestelgegevens

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 484225 J |
| GTIN | 2050001956484 |
| Artikelklasse | 48B |

Omschrijving

BELANGRIJK: artikel is configureerbaar

Tolerantieveld: a; b; c; cd; d; e; ef; f; fg; g; h; j; js; k; m; n; p; r; s; t; u; v; x; y; z; za; zb; zc

Kwaliteit: 10; 11; 12; 13; 6; 7; 8; 9

Nominale maat: 40.001 - 43.999 mm, Intervall: 0,001

Uitvoering:

Dubbele bekkaliber van eersteklas kaliberstaal, gehard, spanningsarm gegloeid, geslepen en fijn gelept. Goedkeurzijde met **slijtageovermaat** volgens DIN 7163.

Voor tussenmaat of tolerantiewaarde.

Bekkaliber met tolerantiewaarde bijv. **nr. 484225 maat 41,04 + 0,01/ -0,02**

Toepassing:

Voor het controleren van assen op spelings-, overgangs- of overmaatpassingen.

Norm:

Toleranzen und Abmaße nach **DIN EN ISO 1938-1 und DIN 7163.**

Opmerking:

De maataanduiding type beschrijft de nominale afmeting in millimeters (mm).

Type A = 3 – 5,999

Type B = 6,001 – 6,999

Type C = 7,001 – 10,999

Type D = 10,001 – 14,999

Type E = 15,001 – 18,999

Type F = 19,001 – 22,999

Type G = 23,001 – 27,999

Type H = 28,001 – 32,999

Type I = 33,001 – 39,999
 Type J = 40,001 – 43,999
 Type K = 44,001 – 49,999
 Type L = 50,001 – 55,999
 Type M = 56,001 – 62,999
 Type N = 63,001 – 71,999
 Type O = 72,001 – 75,999
 Type P = 76,001 – 82,999
 Type Q = 83,001 – 92,999
 Type R = 93,001 – 99,999
 Kalibratie: L8
 Nominale maat: 40,001 - 43,999 mm

Technische beschrijving

| | |
|------------------|-----------------|
| Tolerantiewaarde | -3,9 - 1,95 mm |
| Kalibertype | Goedkeurkaliber |
| Kalibertype | Afkeurkaliber |
| Norm | DIN 7164 |
| Norm | DIN 7150-2 |
| Norm | DIN 7163 |
| Tolerantieveld | b |
| Tolerantieveld | c |
| Tolerantieveld | a |
| Tolerantieveld | d |
| Tolerantieveld | e |
| Tolerantieveld | cd |
| Tolerantieveld | fg |
| Tolerantieveld | ef |
| Tolerantieveld | f |
| Tolerantieveld | j |
| Tolerantieveld | js |
| Tolerantieveld | g |
| Tolerantieveld | h |

| | |
|----------------|--------------------|
| Tolerantieveld | m |
| Tolerantieveld | n |
| Tolerantieveld | k |
| Tolerantieveld | s |
| Tolerantieveld | p |
| Tolerantieveld | r |
| Tolerantieveld | v |
| Tolerantieveld | x |
| Tolerantieveld | t |
| Tolerantieveld | u |
| Tolerantieveld | z |
| Tolerantieveld | za |
| Tolerantieveld | y |
| Tolerantieveld | zb |
| Tolerantieveld | zc |
| Kwaliteit | 7 |
| Kwaliteit | 10 |
| Kwaliteit | 9 |
| Kwaliteit | 8 |
| Kwaliteit | 11 |
| Kwaliteit | 13 |
| Kwaliteit | 6 |
| Kwaliteit | 12 |
| Nominale maat | 40,001 - 43,999 mm |
| Materiaal | Kaliberstaal |
| Kalibratie | L8 |
| Producttype | Bekkaliber |

Dienstverlening

| | |
|--|--------------|
| Kalibratie Bekkaliber Maximale nominale maat 50 mm | 018420 50 |
| Merken Laseropschrift Type | 018940 |
| Kalibratie Bekkaliber Maximale nominale maat 50 mm | 028700 50 |
| DAkS-kalibratie Bekkaliber Maximale nominale maat 5-100 mm | 028710 5-100 |