

Bekkaliber met tolerantiewaarde, Type: P



Bestelgegevens

Bestelnummer	484225 P
GTIN	2050001956545
Artikelklasse	48B

Omschrijving

BELANGRIJK: artikel is configureerbaar

Tolerantieveld: a; b; c; cd; d; e; ef; f; fg; g; h; j; js; k; m; n; p; r; s; t; u; v; x; y; z; za; zb; zc

Kwaliteit: 10; 11; 12; 13; 6; 7; 8; 9

Nominale maat: 76.001 - 82.999 mm, Intervall: 0,001

Uitvoering:

Dubbele bekkaliber van eersteklas kaliberstaal, gehard, spanningsarm gegloeid, geslepen en fijn gelept. Goedkeurzijde met **slijtageovermaat** volgens DIN 7163.

Voor tussenmaat of tolerantiewaarde.

Bekkaliber met tolerantiewaarde bijv. **nr. 484225 maat 41,04 + 0,01/ -0,02**

Toepassing:

Voor het controleren van assen op spelings-, overgangs- of overmaatpassingen.

Norm:

Toleranzen und Abmaße nach **DIN EN ISO 1938-1 und DIN 7163.**

Opmerking:

De maataanduiding type beschrijft de nominale afmeting in millimeters (mm).

Type A = 3 – 5,999

Type B = 6,001 – 6,999

Type C = 7,001 – 10,999

Type D = 10,001 – 14,999

Type E = 15,001 – 18,999

Type F = 19,001 – 22,999

Type G = 23,001 – 27,999

Type H = 28,001 – 32,999

Type I = 33,001 – 39,999
 Type J = 40,001 – 43,999
 Type K = 44,001 – 49,999
 Type L = 50,001 – 55,999
 Type M = 56,001 – 62,999
 Type N = 63,001 – 71,999
 Type O = 72,001 – 75,999
 Type P = 76,001 – 82,999
 Type Q = 83,001 – 92,999
 Type R = 93,001 – 99,999
 Kalibratie: L8
 Nominale maat: 76,001 - 82,999 mm

Technische beschrijving

Kalibertype	Goedkeurkaliber
Kalibertype	Afkeurkaliber
Tolerantiewaarde	-5,4 - 2,7 mm
Norm	DIN 7164
Norm	DIN 7150-2
Norm	DIN 7163
Tolerantieveld	b
Tolerantieveld	c
Tolerantieveld	a
Tolerantieveld	d
Tolerantieveld	e
Tolerantieveld	cd
Tolerantieveld	fg
Tolerantieveld	ef
Tolerantieveld	f
Tolerantieveld	j
Tolerantieveld	js
Tolerantieveld	g
Tolerantieveld	h

Tolerantieveld	m
Tolerantieveld	n
Tolerantieveld	k
Tolerantieveld	s
Tolerantieveld	p
Tolerantieveld	r
Tolerantieveld	v
Tolerantieveld	x
Tolerantieveld	t
Tolerantieveld	u
Tolerantieveld	z
Tolerantieveld	za
Tolerantieveld	y
Tolerantieveld	zb
Tolerantieveld	zc
Kwaliteit	7
Kwaliteit	12
Kwaliteit	8
Kwaliteit	6
Kwaliteit	13
Kwaliteit	11
Kwaliteit	9
Kwaliteit	10
Nominale maat	76,001 - 82,999 mm
Materiaal	Kaliberstaal
Kalibratie	L8
Producttype	Bekkaliber

Dienstverlening

Merken Laseropschrift Type	018940
Kalibratie Bekkaliber Maximale nominale maat 50 mm	018420 50
Kalibratie Bekkaliber Maximale nominale maat 50 mm	028700 50
DAkS-kalibratie Bekkaliber Maximale nominale maat 5-100 mm	028710 5-100