


Spiebaankaliber met tolerantiewaarde, Type: A



Bestelgegevens

Bestelnummer	484410 A
GTIN	2050001956637
Artikelklasse	48B

Omschrijving

BELANGRIJK: artikel is configureerbaar

Nominale maat: 3.001 - 5.999 mm, Intervall: 0,001

Kwaliteit: 10; 11; 12; 13; 7; 8; 9

Tolerantieveld: A; B; C; CD; D; D; E; EF; F; FG; G; H; J; JS; K; M; N; P; R; S; T; U; V; X; Z; ZA; ZB; ZC

Uitvoering:

Voor tussenmaat of tolerantiewaarde.

Spiebaankalibers met goed- en afkeurzijde. Goedkeurzijde met **slijtageovermaat** volgens DIN 7164. Gehard staal.

Toepassing:

Voor het controleren van vlakke passingen, bijv. van spiebanen.

Norm:

Toleranzen und Abmaße nach **DIN 1938-1, DIN 2245-1 und DIN 7163.**

Opmerking:

De maataanduiding type beschrijft de nominale afmeting in millimeters (mm).

Type A = 3,001 – 5,999

Type B = 6,001 – 8,999

Type C = 9,001 – 12,999

Type D = 13,001 – 16,999

Type E = 17,001 – 20,999

Type F = 21,001 – 25,999

Voorbeeld: 15,8 m6 of 41,04 + 0,01 / – 0,02.

Kalibratie: L6

Nominale maat: 3,001 - 5,999 mm

Technische beschrijving

Nominale maat	3,001 - 5,999 mm
Kwaliteit	7
Kwaliteit	8
Kwaliteit	9
Kwaliteit	10
Kwaliteit	11
Kwaliteit	12
Kwaliteit	13
Norm	DIN 2245-1
Norm	DIN 7163
Norm	DIN 1938-1
Tolerantieveld	A
Tolerantieveld	B
Tolerantieveld	C
Tolerantieveld	CD
Tolerantieveld	D
Tolerantieveld	E
Tolerantieveld	EF
Tolerantieveld	F
Tolerantieveld	FG
Tolerantieveld	G
Tolerantieveld	H
Tolerantieveld	JS
Tolerantieveld	J
Tolerantieveld	K
Tolerantieveld	M
Tolerantieveld	P
Tolerantieveld	N
Tolerantieveld	R

Tolerantieveld	S
Tolerantieveld	U
Tolerantieveld	T
Tolerantieveld	V
Tolerantieveld	X
Tolerantieveld	D
Tolerantieveld	ZA
Tolerantieveld	Z
Tolerantieveld	ZB
Tolerantieveld	ZC
Kalibratie	L6
Producttype	Spiebaankaliber

Dienstverlening

Merken Laseropschrift Type	018940
Kalibratie Penkaliber Maximale Ø 20 mm	018400 20
DAkKS-kalibratie Penkaliber maximale Ø 60 mm	019620 60
Kalibratie Penkaliber Maximale Ø 20 mm	028300 20
DAkKS-kalibratie Penkaliber maximale Ø 60 mm	028340 60