


Spiebaankaliber met tolerantiewaarde, Type: D



Bestelgegevens

Bestelnummer	484411 D
GTIN	2050001956729
Artikelklasse	48B

Omschrijving

Uitvoering:

Spiebaankalibers met goed- en afkeurzijde. Goedkeurzijde met **slijtageovermaat** volgens DIN 7164. Gehard staal.

Voor tussenmaat of tolerantiewaarde.

Spiebaankaliber met tolerantiewaarde bijv. 484411 maat. **41,04 +0,01/-0,02**.

Toepassing:

Voor het controleren van vlakke passingen, bijv. van spiebanen.

Norm:

Toleranzen und Abmaße nach **DIN 1938-1 und DIN 7164**.

Opmerking:

De maataanduiding type beschrijft de nominale afmeting in millimeters (mm).

Type A = 3,001 – 5,999

Type B = 6,001 – 8,999

Type C = 9,001 – 12,999

Type D = 13,001 – 16,999

Type E = 17,001 – 20,999

Type F = 21,001 – 25,999

Technische beschrijving

Nominale maat	13,001 - 16,999 mm
Tolerantiewaarde	-2,7 - 1,35 mm
Norm	DIN 7164

Norm	DIN 1938-1
Kwaliteit	7
Kwaliteit	8
Kwaliteit	9
Kwaliteit	10
Kwaliteit	11
Kwaliteit	12
Kwaliteit	13
Tolerantieveld	G
Tolerantieveld	A
Tolerantieveld	B
Tolerantieveld	C
Tolerantieveld	CD
Tolerantieveld	D
Tolerantieveld	E
Tolerantieveld	EF
Tolerantieveld	F
Tolerantieveld	FG
Tolerantieveld	H
Tolerantieveld	JS
Tolerantieveld	J
Tolerantieveld	K
Tolerantieveld	M
Tolerantieveld	P
Tolerantieveld	N
Tolerantieveld	R
Tolerantieveld	S
Tolerantieveld	T
Tolerantieveld	V

Tolerantieveld	U
Tolerantieveld	X
Tolerantieveld	D
Tolerantieveld	ZA
Tolerantieveld	Z
Tolerantieveld	ZB
Tolerantieveld	ZC
Kalibratie	L6
Producttype	Spiebaankaliber

Dienstverlening

KalibratiePenkaliber Maximale Ø 20 mm	028300 20
---------------------------------------	-----------