

**Garant****eco-Klemdraaihouder kort, rechts, Schacht- / plaatafmeting: 25/12mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	250004 25/12
GTIN	4045197926937
Artikelklasse	21U

**Omschrijving****Uitvoering:**

Met interne koelvloeistoftoevoer naar de snijkant. Door koeling met precisiesproeiers wordt de thermische belasting doelgericht en efficiënt gereduceerd, aangezien de koelvloeistofstraal optimaal tussen spaan en snijkant is afgesteld. Voor een hogere productiviteit, langere standtijd en vergrote proceszekerheid.

Met koeling van de vrije oppervlakken.

**Opmerking:**

Koelmiddeloverdracht alleen mogelijk in combinatie met GARANT eco-systeem-opnames nr. 319001 – 319886 of bij schachtlengte < 125 mm met nr. 317900.

Inwendige koeling: ja

ISO-code houder: DCLNR/L 2525X12

geschikte wisselplaat: CN.. 1204..

Functiebreedte L<sub>4</sub>: 32 mm

Koplengte L<sub>1</sub>: 34 mm

Totale lengte L: 104,5 mm

Onderlegplaat: 259033 2

**Technische beschrijving**

Schachtgrootte	25 mm
Onderlegplaat	259033 2
Plaatafmeting	12 mm
Totale lengte L	104,5 mm

Schroef voor onderlegplaat	259027 2
Functiebreedte L <sub>4</sub>	32 mm
ISO-code houder	DCLNR/L 2525X12
geschikte wisselplaat	CN.. 1204..
Koplengte L <sub>1</sub>	34 mm
Klemstuk, schroef, veer	259036 8
Serie	Eco
Inzetsoort	rechts
Norm	DIN ISO 5610
Inwendige koeling	ja
Instelhoek κ	95 graden
Toepassing	Vlakdraaien
Toepassing	Langsdraaien buiten
Producttype	Klemdraaihouder