

Garant**eco-Klemdraaihouder kort, rechts, Schacht- / plaatafmeting: 16/09mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	250004 16/09
GTIN	4045197926913
Artikelklasse	21U

Omschrijving**Uitvoering:**

Met interne koelvloeistofoevoer naar de snijkant. Door koeling met precisiesproeijs wordt de thermische belasting doelgericht en efficiënt gereduceerd, aangezien de koelvloeistofstraal optimaal tussen spaan en snijkant is afgesteld. Voor een hogere productiviteit, langere standtijd en vergrote proceszekerheid.

Met koeling van de vrije oppervlakken.

Opmerking:

Koelmiddeloverdracht alleen mogelijk in combinatie met GARANT eco-systeem-opnames nr. 319001 – 319886 of bij schachtlengte < 125 mm met nr. 317900.

Inwendige koeling: ja

ISO-code houder: DCLNR/L 1616X09

geschikte wisselplaat: CN.. 09T3..

Functiebreedte L₄: 23 mm

Koplengte L₁: 27 mm

Totale lengte L: 74 mm

Onderlegplaat: 259033 7

Technische beschrijving

Plaatafmeting	9 mm
Koplengte L ₁	27 mm
Klemstuk, schroef, veer	259036 12
Schachtgrootte	16 mm

Schroef voor onderlegplaat	259027 5
ISO-code houder	DCLNR/L 1616X09
geschikte wisselplaat	CN.. 09T3..
Totale lengte L	74 mm
Onderlegplaat	259033 7
Functiebreedte L ₄	23 mm
Serie	Eco
Inzetsoort	rechts
Norm	DIN ISO 5610
Inwendige koeling	ja
Instelhoek κ	95 graden
Toepassing	Vlakdraaien
Toepassing	Langsdraaien buiten
Producttype	Klemdraaihouder