

Garant**eco-klemdraaihouder kort, links, Schacht- / plaatafmeting: 16/09mm**

Bestelgegevens

Bestelnummer	250005 16/09
GTIN	4045197926944
Artikelklasse	21U

Omschrijving

Uitvoering:

Met interne koelvloeistoftoevoer naar de snijkant. Door koeling met precisiesproeiers wordt de thermische belasting doelgericht en efficiënt gereduceerd, aangezien de koelvloeistofstraal optimaal tussen spaan en snijkant is afgesteld. Voor een hogere productiviteit, langere standtijd en vergrote proceszekerheid.

Met koeling van de vrije oppervlakken.

Opmerking:

Koelmiddeloverdracht alleen mogelijk in combinatie met GARANT eco-systeem-opnames nr. 319001 – 319886 of bij schachtlengte < 125 mm met nr. 317900.

Inwendige koeling: ja

ISO-code houder: DCLNR/L 1616X09

geschikte wisselplaat: CN.. 09T3..

Functiebreedte L₄: 23 mm

Koplengte L₁: 27 mm

Totale lengte L: 74 mm

Onderlegplaat: 259033 7

Technische beschrijving

Totale lengte L	74 mm
ISO-code houder	DCLNR/L 1616X09
Plaatafmeting	9 mm
Onderlegplaat	259033 7

Klemstuk, schroef, veer	259036 13
Functiebreedte L ₄	23 mm
Schroef voor onderlegplaat geschikte wisselplaat	259027 5 CN.. 09T3..
Koplengte L ₁	27 mm
Schachtgrootte	16 mm
Serie	Eco
Inzetsoort	links
Norm	DIN ISO 5610
Inwendige koeling	ja
Instelhoek κ	95 graden
Toepassing	Vlakdraaien
Toepassing	Langsdraaien buiten
Producttype	Klemdraaihouder