

**Garant****Meskopopname cilindrisch, SK 50 A = 300, Doorn-Ø d1: 40mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	301147 40
GTIN	4045197926821
Artikelklasse	31A

**Omschrijving****Uitvoering:**

- Conusschacht, opnamedoorn en contactvlakken aan de kraag geslepen.
- Met RFID/Balluff-chip-boring.
- Vergroot kraagoplegvlak.

**Uitvoering met trillingsdemping, opname met kern met trillingsdemping.****Voordeel:**

vibratieneiging is duidelijk minder! Aanzienlijke verhoging van de voeding!

**Levering:**

inclusief freesaantrekbout en meeneemstuk.

**Accessoires:**

Aantrekbouten (AB) nr. 308600 – 308806, AB-spansleutels nr. 308820 – 308835, speciale sleutel nr. 309840. Freesaantrekbouten nr. 309860; 309861.

**Opmerking:**

andere maten op aanvraag.

**Technische beschrijving**

Freesdoornlengte L <sub>4</sub>	28 mm
Doorn-Ø d <sub>1</sub>	40 mm
Ø D <sub>2</sub>	89 mm
Afkoppellengte A-maat	300 mm
Span-Ø D <sub>1</sub>	40 mm
Opname	SK 50 A = 300

Norm	DIN 6357
Opnamenorm	ISO 7388-1
Vorm	A
Balanceerkwaliteit G bij toerental	G 6,3 bij 8000 min <sup>-1</sup>
Rondloopnauwkeurigheid	≤ 6 μm
Verspaningsstrategie	HPC
Trilling	gedempt
Producttype	Meskopopname