

**Garant****eco-Klemdraaihouder kort, rechts, Schacht- / plaatafmeting: 16/11 mm****Bestelgegevens**

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer  | 260294 16/11  |
| GTIN          | 4045197927132 |
| Artikelklasse | 21U           |

**Omschrijving****Uitvoering:**

GARANT eco-systeem-klemdraaihouder met interne koelvloeistoefvoer naar de snijkant. Door koeling met precisiesproeiers wordt de thermische belasting doelgericht en efficiënt gereduceerd, aangezien de koelvloeistofstraal optimaal tussen spaan en snijkant is afgesteld. Voor een hogere productiviteit, langere standtijd en vergrote proceszekerheid. Met koeling van de vrije oppervlakken.

**Opmerking:**

Koelmiddeloverdracht alleen mogelijk in combinatie met GARANT eco-systeem-opnames nr. 319001 – 319886 of bij schachtlengte < 125 mm met nr. 317900.

Inwendige koeling: ja

ISO-code houder: SDJCR/L 1616X11

geschikte wisselplaat: DC.. 11T3..

Functiebreedte L<sub>4</sub>: 20 mm

Koplengte L<sub>1</sub>: 29 mm

Totale lengte L: 74 mm

Wisselplaatschroevenset: 269023 3

**Technische beschrijving**

|                            |                 |
|----------------------------|-----------------|
| Schroef voor onderlegplaat | 269013 1        |
| Totale lengte L            | 74 mm           |
| ISO-code houder            | SDJCR/L 1616X11 |
| Schachtgrootte             | 16 mm           |

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| Plaatafmeting                 | 11 mm               |
| Onderlegplaat                 | 269007 1            |
| geschikte wisselplaat         | DC.. 11T3..         |
| Wisselplaatschroevenset       | 269023 3            |
| Functiebreedte L <sub>4</sub> | 20 mm               |
| Koplengte L <sub>1</sub>      | 29 mm               |
| Serie                         | Eco                 |
| Inzetsoort                    | rechts              |
| Norm                          | DIN ISO 5610        |
| Inwendige koeling             | ja                  |
| Instelhoek κ                  | 93 graden           |
| Toepassing                    | Vlakdraaien         |
| Toepassing                    | Langsdraaien buiten |
| Producttype                   | Klemdraaihouder     |

## Accessoires

|  |             |
|--|-------------|
| PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX15                                       | 674248 TX15 |
| Momentschroevendraaier met schaal, opname voor verwisselbare stelen Maximaal draaimoment 500 cNm | 659906 500  |