

Garant**eco-Klemdraaihouder kort, rechts, Schacht- / plaatafmeting: 25/11 mm**

Bestelgegevens

Bestelnummer	260294 25/11
GTIN	4251414915060
Artikelklasse	21U

Omschrijving

Uitvoering:

GARANT eco-systeem-klemdraaihouder met interne koelvloeistoftoevoer naar de snijkant. Door koeling met precisiesproeiërs wordt de thermische belasting doelgericht en efficiënt gereduceerd, aangezien de koelvloeistofstraal optimaal tussen spaan en snijkant is afgesteld. Voor een hogere productiviteit, langere standtijd en vergrote proceszekerheid. Met koeling van de vrije oppervlakken.

Opmerking:

Koelmiddeloverdracht alleen mogelijk in combinatie met GARANT eco-systeem-opnames nr. 319001 – 319886 of bij schachtlengte < 125 mm met nr. 317900.

Inwendige koeling: ja

ISO-code houder: SDJCR/L 2525X11

geschikte wisselplaat: DC.. 11T3..

Functiebreedte L_4 : 32 mm

Koplengte L_1 : 32 mm

Totale lengte L: 104,5 mm

Wisselplaatschroevenset: 269023 3

Technische beschrijving

Wisselplaatschroevenset	269023 3
Plaatafmeting	11 mm
ISO-code houder	SDJCR/L 2525X11
Schroef voor onderlegplaat	269013 1
Koplengte L ₁	32 mm
geschikte wisselplaat	DC.. 11T3..
Schachtgrootte	25 mm
Functiebreedte L ₄	32 mm
Totale lengte L	104,5 mm
Onderlegplaat	269007 1
Serie	Eco
Inzetsoort	rechts
Norm	DIN ISO 5610
Inwendige koeling	ja
Instelhoek κ	93 graden
Toepassing	Vlakdraaien
Toepassing	Langsdraaien buiten
Producttype	Klemdraaihouder

Accessoires

Momentschroevendraaijer met schaal, opname voor verwisselbare stelen Maximaal draaimoment 500 cNm	659906 500
PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX15	674248 TX15