

Garant
eco-Klemdraaihouder kort, rechts, Schacht- / plaatafmeting: 20/11 mm

Bestelgegevens

Bestelnummer	260294 20/11
GTIN	
Artikelklasse	21U

Omschrijving
Uitvoering:

GARANT eco-systeem-klemdraaihouder met interne koelvloeistoefvoer naar de snijkant. Door koeling met precisiesproeiers wordt de thermische belasting doelgericht en efficiënt gereduceerd, aangezien de koelvloeistofstraal optimaal tussen spaan en snijkant is afgesteld. Voor een hogere productiviteit, langere standtijd en vergrote proceszekerheid. Met koeling van de vrije oppervlakken.

Opmerking:

Koelmiddeloverdracht alleen mogelijk in combinatie met GARANT eco-systeem-opnames nr. 319001 – 319886 of bij schachtlengte < 125 mm met nr. 317900.

Technische beschrijving

Functiebreedte L ₄	25 mm
Koplengte L ₁	32 mm
Onderlegplaat	269007 1
Schroef voor onderlegplaat	269013 1
Totale lengte L	92 mm
Plaatafmeting	11 mm
Wisselplaatschroevenset	269023 3
geschikte wisselplaat	DC.. 11T3..

ISO-code houder	SDJCR/L 2020X11
Schachtgrootte	20 mm
Serie	Eco
Inzetsoort	rechts
Norm	DIN ISO 5610
Inwendige koeling	ja
Instelhoek κ	93 graden
Toepassing	Vlakdraaien
Toepassing	Langsdraaien buiten
Producttype	Klemdraaihouder

Accessoires

PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX15	674248 TX15
Momentschroevendraaierset met schaal, opname voor verwisselbare stelen Maximaal draaimoment 500 cNm	659906 500