

Garant
eco-Klemdraaihouder kort, rechts, Schacht- / plaatafmeting: 16/11 mm

Bestelgegevens

Bestelnummer	250614 16/11
GTIN	4045197927194
Artikelklasse	21U

Omschrijving
Uitvoering:

Met interne koelvloeistoftoevoer naar de snijkant. Door koeling met precisiesproeiers wordt de thermische belasting doelgericht en efficiënt gereduceerd, aangezien de koelvloeistofstraal optimaal tussen spaan en snijkant is afgesteld. Voor een hogere productiviteit, langere standtijd en grotere proceszekerheid.

Opmerking:

Koelmiddeloverdracht alleen mogelijk in combinatie met GARANT eco-systeem-opnames nr. 319001 – 319886 of bij schachtlengte < 125 mm met nr. 317900.

Inwendige koeling: ja

ISO-code houder: DDJNR/L 1616X11

geschikte wisselplaat: DN.. 1104..

Functiebreedte L₄: 22 mm

Koplengte L₁: 33 mm

Totale lengte L: 81 mm

Onderlegplaat: 269007 1

Technische beschrijving

Totale lengte L	81 mm
Klemstuk, schroef, veer	259036 21
Schroef voor onderlegplaat	259027 3
geschikte wisselplaat	DN.. 1104..
Functiebreedte L ₄	22 mm

Plaatafmeting	11 mm
Onderlegplaat	269007 1
Koplengte L ₁	33 mm
Schachtgrootte	16 mm
ISO-code houder	DDJNR/L 1616X11
Serie	Eco
Inzetsoort	rechts
Norm	DIN ISO 5610
Inwendige koeling	ja
Instelhoek κ	93 graden
Toepassing	Vlakdraaien
Toepassing	Langsdraaien buiten
Producttype	Klemdraaihouder

Accessoires

PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX15	674248 TX15
Momentschroevendraaier met schaal, opname voor verwisselbare stelen Maximaal draaimoment 500 cNm	659906 500