

Garant**eco-Klemdraaihouder kort, rechts, Schacht- / plaatafmeting: 25/15mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	250614 25/15
GTIN	4045197927316
Artikelklasse	21U

Omschrijving**Uitvoering:**

Met interne koelvloeistoftoevoer naar de snijkant. Door koeling met precisiesproeiers wordt de thermische belasting doelgericht en efficiënt gereduceerd, aangezien de koelvloeistofstraal optimaal tussen spaan en snijkant is afgesteld. Voor een hogere productiviteit, langere standtijd en grotere proceszekerheid.

Opmerking:

Koelmiddeloverdracht alleen mogelijk in combinatie met GARANT eco-systeem-opnames nr. 319001 – 319886 of bij schachtlengte < 125 mm met nr. 317900.

Inwendige koeling: ja

ISO-code houder: DDJNR/L 2525X15

geschikte wisselplaat: DN.. 1506..

Functiebreedte L₄: 32 mm

Koplengte L₁: 38 mm

Totale lengte L: 109,5 mm

Onderlegplaat: 259033 3

Technische beschrijving

Onderlegplaat	259033 3
Functiebreedte L ₄	32 mm
geschikte wisselplaat	DN.. 1506..
Klemstuk, schroef, veer	259036 11
ISO-code houder	DDJNR/L 2525X15

Koplenkte L ₁	38 mm
Totale lengte L	109,5 mm
Schroef voor onderlegplaat	259027 2
Plaatafmeting	15 mm
Schachtgrootte	25 mm
Serie	Eco
Inzetsoort	rechts
Norm	DIN ISO 5610
Inwendige koeling	ja
Instelhoek κ	93 graden
Toepassing	Vlakdraaien
Toepassing	Langsdraaien buiten
Producttype	Klemdraaihouder

Accessoires

PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX10	674248 TX10
Momentschroevendraaier met schaal, opname voor verwisselbare stelen Maximaal draaimoment 500 cNm	659906 500