

**Garant**
**eco-klemdraaihouder kort, links, Schacht- / plaatafmeting: 25/15mm**


## Bestelgegevens

Bestelnummer	250615 25/15
GTIN	4045197927347
Artikelklasse	21U

## Omschrijving

### Uitvoering:

Met interne koelvloeistoftoevoer naar de snijkant. Door koeling met precisiesproeiers wordt de thermische belasting doelgericht en efficiënt gereduceerd, aangezien de koelvloeistofstraal optimaal tussen spaan en snijkant is afgesteld. Voor een hogere productiviteit, langere standtijd en grotere proceszekerheid.

### Opmerking:

Koelmiddeloverdracht alleen mogelijk in combinatie met GARANT eco-systeem-opnames nr. 319001 – 319886 of bij schachtlengte < 125 mm met nr. 317900.

Inwendige koeling: ja

ISO-code houder: DDJNR/L 2525X15

geschikte wisselplaat: DN.. 1506..

Functiebreedte L<sub>4</sub>: 32 mm

Koplengte L<sub>1</sub>: 38 mm

Totale lengte L: 109,5 mm

Onderlegplaat: 259033 3

## Technische beschrijving

Schachtgrootte	25 mm
Koplengte L <sub>1</sub>	38 mm
Klemstuk, schroef, veer	259036 11
ISO-code houder	DDJNR/L 2525X15
Plaatafmeting	15 mm

geschikte wisselplaat	DN.. 1506..
Totale lengte L	109,5 mm
Functiebreedte L <sub>4</sub>	32 mm
Schroef voor onderlegplaat	259027 2
Onderlegplaat	259033 3
Serie	Eco
Inzetsoort	links
Norm	DIN ISO 5610
Inwendige koeling	ja
Instelhoek κ	93 graden
Toepassing	Vlakdraaien
Toepassing	Langsdraaien buiten
Producttype	Klemdraaihouder

---

## Accessoires

PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX10	674248 TX10
Momentschroevendraaier met schaal, opname voor verwisselbare stelen Maximaal draaimoment 500 cNm	659906 500