

Garant**eco-Klemdraaihouder kort, links, Schacht- / plaatafmeting: 16/06 mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	251909 16/06
GTIN	4045197927385
Artikelklasse	21U

Omschrijving**Uitvoering:**

Met interne koelvloeistoftoevoer naar de snijkant. Door koeling met precisiesproeiërs wordt de thermische belasting doelgericht en efficiënt gereduceerd, aangezien de koelvloeistofstraal optimaal tussen spaan en snijkant is afgesteld. Voor een hogere productiviteit, langere standtijd en grotere proceszekerheid.

Met koeling van de vrije oppervlakken.

Opmerking:

Koelmiddeloverdracht alleen mogelijk in combinatie met GARANT eco-systeem-opnames nr. 319001 – 319886 of bij schachtlengte < 125 mm met nr. 317900.

Inwendige koeling: ja

ISO-code houder: DWLNR/L 1616X06

geschikte wisselplaat: WN.. 0604..

Functiebreedte L₄: 20 mm

Koplengte L₁: 27 mm

Totale lengte L: 74 mm

Onderlegplaat: 259033 8

Technische beschrijving

Functiebreedte L ₄	20 mm
Plaatafmeting	6 mm
Totale lengte L	74 mm
Koplengte L ₁	27 mm

Klemstuk, schroef, veer	259036 13
Schroef voor onderlegplaat	259027 1
Onderlegplaat	259033 8
geschikte wisselplaat	WN.. 0604..
ISO-code houder	DWLNLR/L 1616X06
Schachtgrootte	16 mm
Inzetsoort	links
Norm	DIN ISO 5610
Inwendige koeling	ja
Instelhoek κ	95 graden
Producttype	Klemdraaihouder

Accessoires

Momentschroevendraaierset met schaal, opname voor verwisselbare stelen Maximaal draaimoment 500 cNm	659906 500
PrecisionBit voor Torx®, schacht E 6,3 Torx®-profiel TX8	674248 TX8