

Garant
eco-Klemdraaihouder kort, rechts, Schacht- / plaatafmeting: 16/06 mm


Bestelgegevens

Bestelnummer	251908 16/06
GTIN	4045197927354
Artikelklasse	21U

Omschrijving

Uitvoering:

Met interne koelvloeistoftoevoer naar de snijkant. Door koeling met precisiesproeiërs wordt de thermische belasting doelgericht en efficiënt gereduceerd, aangezien de koelvloeistofstraal optimaal tussen spaan en snijkant is afgesteld. Voor een hogere productiviteit, langere standtijd en grotere proceszekerheid.

Met koeling van de vrije oppervlakken.

Opmerking:

Koelmiddeloverdracht alleen mogelijk in combinatie met GARANT eco-systeem-opnames nr. 319001 – 319886 of bij schachtlengte < 125 mm met nr. 317900.

Inwendige koeling: ja

ISO-code houder: DWLNR/L 1616X06

geschikte wisselplaat: WN.. 0604..

Functiebreedte L₄: 20 mm

Koplengte L₁: 27 mm

Totale lengte L: 74 mm

Onderlegplaat: 259033 8

Technische beschrijving

Totale lengte L	74 mm
Onderlegplaat	259033 8
Schachtgrootte	16 mm
Koplengte L ₁	27 mm

Klemstuk, schroef, veer	259036 12
geschikte wisselplaat	WN.. 0604..
ISO-code houder	DWLNR/L 1616X06
Plaatafmeting	6 mm
Schroef voor onderlegplaat	259027 1
Functiebreedte L ₄	20 mm
Inzetsoort	rechts
Norm	DIN ISO 5610
Inwendige koeling	ja
Instelhoek κ	95 graden
Producttype	Klemdraaihouder

Accessoires

Momentschroevendraaijer met schaal, opname voor verwisselbare stelen Maximaal draaimoment 500 cNm	659906 500
PrecisionBit voor Torx®, schacht E 6,3 Torx®-profiel TX8	674248 TX8