

**Garant****Handruimer configureerbaar, ongecoat, Nominale Ø DC: 25mm**

## Bestelgegevens

Bestelnummer	160200 25
GTIN	4045197927279
Artikelklasse	10N

## Omschrijving

### Uitvoering:

Met **linkse spiraal** 7 – 8° en lange aansnijding over 1/4 van de snijlengte. Even aantal tanden met ongelijke steek voor ronde en kerfvrije boring. Door de rondslijpfase aan het cilindrische snijdeel wordt de boring gepolijst en de ruimer geleid.

Handruimers **nageslepen voor passing volgens uw gegevens.**

### Toepassing:

Voor doorlopende boringen (niet voor blinde gaten). Ook zeer geschikt voor onderbroken boringen.

## Technische beschrijving

Ø-Bereik	24,201 - 25,2 mm
Afkoppellengte L <sub>1</sub>	145 mm
Aantal snijkanten Z	8
Snijlengte L <sub>c</sub>	115 mm
Nominale Ø D <sub>c</sub>	25 mm
Totale lengte L	231 mm
Schacht-vierkant □	20 mm
Coating	ongecoat
Snijmateriaal	HSS
Norm	DIN 206 B
Spiraelhoek	7-8 graden

Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	bij doorlopend gat
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Phillips-bit

## Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V <sub>c</sub>	ISO-code
Aluminium (kortspanend)	geschikt		
Staal < 500 N/mm <sup>2</sup>	geschikt		
Staal < 750 N/mm <sup>2</sup>	geschikt		
Staal < 900 N/mm <sup>2</sup>	beperkt geschikt		
Olie	geschikt		
droog	beperkt geschikt		