

Garant**Handruimer configureerbaar, ongecoat, Nominale Ø DC: 38mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	160200 38
GTIN	4045197927569
Artikelklasse	10N

Omschrijving**Uitvoering:**

Met **linkse spiraal** 7 – 8° en lange aansnijding over 1/4 van de snijlengte. Even aantal tanden met ongelijke steek voor ronde en kerfvrije boring. Door de rondslijpfase aan het cilindrische snijdeel wordt de boring gepolijst en de ruimer geleid.

Handruimers **nageslepen voor passing volgens uw gegevens.**

Toepassing:

Voor doorlopende boringen (niet voor blinde gaten). Ook zeer geschikt voor onderbroken boringen.

Technische beschrijving

Schacht-vierkant □	29 mm
Afkoppellengte L ₁	190 mm
Totale lengte L	305 mm
Nominale Ø D _c	38 mm
Snijlengte L _c	152 mm
Aantal snijkanten Z	10
Ø-Bereik	37,201 - 39,2 mm
Coating	ongecoat
Snijmateriaal	HSS
Norm	DIN 206 B
Spiraelhoek	7-8 graden

Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	bij doorlopend gat
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Phillips-bit

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Aluminium (kortspanend)	geschikt		
Staal < 500 N/mm ²	geschikt		
Staal < 750 N/mm ²	geschikt		
Staal < 900 N/mm ²	beperkt geschikt		
Olie	geschikt		
droog	beperkt geschikt		