

Garant**Spiraalboor HSS W, ongecoat, Ø DC h8: 8,8mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	114200 8,8
GTIN	4045197015969
Artikelklasse	11B

Omschrijving**Uitvoering:**

Normale kerndikte zonder kernstijging.
Precies geslepen punt.
Geslepen, grote spaangroeven met smalle spoed.
Blankgeslepen oppervlak.
Met aanslijping vorm A vanaf grootte 2,0 mm.

Advies:**Maximale boordiepte:**

$$L_2 = L_c - 1,5 \times D_c$$

Technische beschrijving

Spaangroeflengte L_c	81 mm
Aantal snijkanten Z	2
Nominale $\varnothing D_c$	8,8 mm
Tolerantie nominale \varnothing	h8
Schacht- $\varnothing D_s$	8,8 mm
Totale lengte L	125 mm
Voeding f in aluminium kunststoffen langspanend	0,18 mm/omw,
Norm	DIN 338
aanbevolen maximale boordiepte L_2	67,8 mm
Tophoek	130 graden
Schacht	Cilinderschacht

Coating	ongecoat
Snijmateriaal	HSS
Type	W
Spiraalhoek	35-40 graden
Inwendige koeling	nee
Gekleurde ring	geel
Producttype	Spiraalboor

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Alu kunststoffen	geschikt	70 m/min	N
Aluminium (kortspanend)	geschikt	45 m/min	N
Aluminium > 10% Si	beperkt geschikt	40 m/min	N
Olie	geschikt		
nat maximaal	geschikt		