

**Honeywell****Handschoenen, paar Perfect Poly® Skin, Handschoenmaat: 7****Bestelgegevens**

Bestelnummer	094250 7
GTIN	3603835501352
Artikelklasse	09A

**Omschrijving****Uitvoering:**

Perfect Poly® Skin. Nauwsluitende handschoen met zeer nauwkeurig gevoel, met goede grip, hoog comfort en hoge bestendigheid. **Siliconenvrij.**

**Norm:**

EN 388; EN ISO 21420

**Opmerking:**

Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.

**Technische beschrijving**

siliconenvrij	ja
Fabrikantnummer	Perfect Poly Skin
Ademend	zeer goed
Grip bij natheid	matig
Grip bij olie	matig
DMF-vrij	nee

Tastgevoel	zeer goed
Hittebescherming	niet aanwezig, n.v.t.
Handschoenmaat	7
Materiaal coating	PU
Beschermingscategorie	Categorie II
Handschoentype	Universele handschoenen
Inhoud	10
Handschoeneigenschap	Siliconenvrij
Handschoeneigenschap	Huidvriendelijk voor personen met een allergie
EN 388	3111X
Dragermateriaal	Polyamide
Coating	PU
Coatingvariant	Handpalm
Toepassingsgebied	Precisie
Lengte	220 - 260 mm
Kleur	grijs / blauw
Gewicht	14-20 g
Breitechnologie	15G
Toepassing	meerdere keren te gebruiken
Snijbeschermingsklasse	1
Producttype	Universele handschoenen