

**Werkplaatsschuifmaat met mm- en inchverdeling, Meetbereik: 1000mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	415100 1000
GTIN	4045197927699
Artikelklasse	41Z

Omschrijving**Uitvoering:**

Afgeschuinde meetpunten voor metingen in de draadkern en in smalle openingen. Getrapte en afgeronde bekeinden voor binnenmetingen. Contrastrijke afleesschaal. Met vastzetschroef. Tot maat 300 geheel gehard, vanaf maat 500 meetvlakken gehard.

Technische beschrijving

Binnenmeetbek-Ø	20 mm
Kalibratie	A1
Verpakking	stevige box
Verdeling	1/128 inch
Beklengte	150 mm
Verdeling	1/20 mm
Norm	ISO 13385
Meetafwijking E MPE	±0,15 mm
Verdeling nonius mm/inch	ja
Meettechniek	analoog
Materiaal	Edelstaal, RVS
Producttype	Werkplaatsschuifmaat

Dienstverlening

KalibratieSchuifmaten / diepteschuifmaten Maximaal
meetbereik 1000 mm

021000 1000

DAkkS-kalibratieSchuifmaten / diepteschuifmaten
Maximaal meetbereik 1000 mm

021010 1000