

**Werkplaatsschuifmaat met mm- en inchverdeling, Meetbereik: 200mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	415100 200
GTIN	4045197927668
Artikelklasse	41Z

Omschrijving**Uitvoering:**

Afgeschuinde meetpunten voor metingen in de draadkern en in smalle openingen. Getrapte en afgeronde bekeinden voor binnenmetingen. Contrastrijke afleesschaal. Met vastzetschroef. Tot maat 300 geheel gehard, vanaf maat 500 meetvlakken gehard.

Technische beschrijving

Beklengte	60 mm
Verpakking	stevige box
Kalibratie	A1
Binnenmeetbek-Ø	10 mm
Verdeling	1/20 mm
Verdeling	1/128 inch
Norm	ISO 13385
Meetafwijking E MPE	±0,05 mm
Verdeling nonius mm/inch	ja
Meettechniek	analoog
Materiaal	Edelstaal, RVS
Producttype	Werkplaatsschuifmaat

Dienstverlening

KalibratieSchuifmaten / diepteschuifmaten Maximaal
meetbereik 200 mm

021000 200

DAkkS-kalibratieSchuifmaten / diepteschuifmaten
Maximaal meetbereik 200 mm

021010 200