



Digitale diepteschuifmaat, Meetbereik: 50mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	418760 50
GTIN	4045197927682
Artikelklasse	42A

Omschrijving

Uitvoering:

Digitale diepteschuifmaat met **absolute meetschaal**, geen nulstelling nodig. Zeer hoge nauwkeurigheid dankzij glasliniaal. Elektronica wordt na ca. 5 minuten automatisch uitgeschakeld en wordt door eenvoudig aanschuiven ingeschakeld.

Levering:

Inclusief 1 batterij nr. 081560 gr. CR2032.

Technische beschrijving

Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu's	081560 CR2032
Kalibratie	A1
Aflezingsomschakelbaar	0,01 mm
Aflezingsomschakelbaar	0,0005 inch
Pengat-taster lengte	6 mm
Pengat-taster-Ø	1,5 mm
Maximale afwijking	0,02 mm
Bruglengte	50 mm
Aantal inbegrepen batterijen	1
Energievoorziening	Batterijvoeding
Norm	Fabrieksnorm

Aflezingsomschakelbaar	mm / inch
Meetwaarde vastleggen	eenmalige instelling van het nulpunt
Meettechniek	Digitaal
alle delen	gehard
Verpakking	stevige box
Producttype	Diepteschuifmaat

Dienstverlening

KalibratieSchuifmaten / diepteschuifmaten Maximaal meetbereik 200 mm	021000 200
DAkkS-kalibratieSchuifmaten / diepteschuifmaten Maximaal meetbereik 200 mm	021010 200

Accessoires

Knoopcel / speciale batterij Batterijtype CR2032	081560 CR2032
Schroef voor dieptemaathouder	412236