


**Garant****TN.G 160408, Soort: HU7305**

## Bestelgegevens

Bestelnummer	251544 HU7305
GTIN	4045197927729
Artikelklasse	21G

## Omschrijving

TN.G 160408 HU7305 Soort: HU7305  
Spaanbreker: AM  
Tolerantie: G  
Snijdiepte  $a_p$ : 0,5 - 5 mm  
Voeding  $f$ : 0,1 - 0,6 mm/omw,  
Snijsnelheid  $v_c$  Hoofdtoepassing: 400 - 600 m/min

## Technische beschrijving

Snijdiepte $a_p$	0,5 - 5 mm
Spaanbreker	AM
Hoofdtoepassing	N
Hoekradius	0,8 mm
Snijsnelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	400 - 600 m/min
Soort	HU7305
Snedecndities	licht onderbroken

Voeding f	0,1 - 0,6 mm/omw,
Fijn/ruw-indeling	Vorbewerken
Snijmateriaal	HM
Coating	ongecoat
ISO-code wisselplaat	TN.G 160408
Aantal wisselingen/snijanten	6
Tolerantie	G
Producttype	Wisselplaat voor het draaien