

**Garant**
**CNMG 190624, Soort: HB7140-1**


## Bestelgegevens

Bestelnummer	250176 HB7140-1
GTIN	4045197927965
Artikelklasse	21G

## Omschrijving

CNMG 190624 HB7140-1 Soort: HB7140-1  
 Spaanbreker: VM  
 Tolerantie: M  
 Snijdiepte  $a_p$ : 0,5 - 4 mm  
 Voeding  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/omw,  
 Snijnsnelheid  $v_c$  Hoofdtoepassing: 60 - 230 m/min

## Technische beschrijving

Spaanbreker	VM
Snijdiepte $a_p$	0,5 - 4 mm
Voeding $f$	0,1 - 0,4 mm/omw,
Hoekradius	2,4 mm
Soort	HB7140-1
Snijnsnelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	60 - 230 m/min
Snedeccondities	licht onderbroken

Hoofdtoepassing	M
Fijn/ruw-indeling	Vorbewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	CNMG 190624
Aantal wisselingen/snijanten	4
Tolerantie	M
Producttype	Wisselplaat voor het draaien