


Garant
CNMM 120416, Soort: HB7140-1


Bestelgegevens

Bestelnummer	250455 HB7140-1
GTIN	4045197928061
Artikelklasse	21G

Omschrijving

CNMM 120416 HB7140-1 Soort: HB7140-1
 Spaanbreker: VR
 Snijdiepte a_p : 2 - 8 mm
 Voeding f : 0,2 - 0,8 mm/omw,
 Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing: 40 - 180 m/min

Technische beschrijving

Soort	HB7140-1
Voeding f	0,2 - 0,8 mm/omw,
Snijdiepte a_p	2 - 8 mm
Snededcondities	licht onderbroken
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	40 - 180 m/min
Hoofdtoepassing	M
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken

Hoekradius	1,6 mm
Snijmateriaal	HM
Spaanbreker	VR
ISO-code wisselplaat	CNMM 120416
Aantal wisselingen/snijkanten	4
Producttype	Wisselplaat voor het draaien