



## Perslucht-slagmoersleutels, Type: W2920



### Bestelgegevens

Bestelnummer	079171 W2920
GTIN	7322590051280
Artikelklasse	03R

### Omschrijving

#### Uitvoering:

Alle technische gegevens zijn gebaseerd op een werkdruk van **6,3 bar** en de aangegeven inwendige Ø van de slang.

Krachtige slagschroefmachine.

Luchtafvoer door de handgreep, wisselbaar voor **rechts/links draaien**.

- **Krchtig dubbelhamerslagwerk.**
- **Laag gewicht en hoge prestaties.**
- **Composiet-behuizing en handgreep met lange levensduur.**
- **Ergonomische handgreep met goede isolatie.**
- **Omschakeling rechts-/linksom draaien via twee drukknoppen.**

#### Toepassing:

Geschikt voor zware toepassingen.

#### Reservedeel:

**Geselecteerde onderhoudssets (service-kits):** Ruilonderdelensets voor preventief onderhoud zijn voor de meeste Atlas Copco-persluchtgereedschappen op aanvraag leverbaar.

### Technische beschrijving

Lengte	218 mm
Rechts-/linksom draaien	ja
Geluidsproductie	96 dB(A)
Draaimomentbereik	300 - 1450 Nm
Maximaal toerental	5500 min <sup>-1</sup>
Gereedschapsopname afmeting	3/4 inch
Maximale luchtbehoefte	1620 l/min
Aanbevolen slangafmeting (inwendige Ø)	13 mm
Maximale vibratie volgens EN	10,2 m/s <sup>2</sup>
Fabrikantnummer	W2920
Uitvoering	Pistool
Gewicht	3,2 kg
Hoogte	206 mm
Gereedschapsopname aandrijfprofiel	□
Maximale schroef-Ø (8.8-12.9)	M30
Persluchtaansluiting	3/8 inch
Draadaansluiting	BSP
Producttype	Schroefmachine