

Garant**CNMG 160612, Soort: HB7140-1**

Bestelgegevens

Bestelnummer	250170 HB7140-1
GTIN	4045197927903
Artikelklasse	21G

Omschrijving

CNMG 160612 HB7140-1 Soort: HB7140-1
Spaanbreker: VM
Tolerantie: M
Snijdiepte a_p : 0,5 - 4 mm
Voeding f : 0,1 - 0,4 mm/omw,
Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 60 - 230 m/min

Technische beschrijving

Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing	60 - 230 m/min
Spaanbreker	VM
Hoofdtoepassing	M
Hoekradius	1,2 mm
Snedeccondities	licht onderbroken
Soort	HB7140-1
Voeding f	0,1 - 0,4 mm/omw,

Snijdiepte a_p	0,5 - 4 mm
Fijn/ruw-indeling	Vorbewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	CNMG 160612
Aantal wisselingen/snijanten	4
Tolerantie	M
Producttype	Wisselplaat voor het draaien