

Garant**Boorstang staal, links, Schacht-Ø / plaatafmeting: 16/09mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	260725 16/09
GTIN	4045197927798
Artikelklasse	21T

Technische beschrijving

Middenverplaatsing L_3	11 mm
Plaatafmeting	9 mm
Wisselplaatschroevenset	269028 8
Spanhoogte L_2	15,25 mm
Instelhoek κ	75 graden
Minimale voorboor-Ø D_{min}	20 mm
Afkoppellengte L_1	48 mm
geschikte wisselplaat	SC.. 09T3..
ISO-code houder	A16M SSKCR/L09
Totale lengte L	150 mm
Schacht-Ø D_s	16 mm
Norm	DIN 8024
Inzetsoort	links
Binnendraaidiepte tot	3xD
Inwendige koeling	ja
Toepassing	Langsdraaien binnen
Producttype	Boorstang

Accessoires

PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX15

674248 TX15

Momentschroevendraaierset met schaal, opname voor
verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm

659957 500