


Garant**SNMM 190624, Soort: HB7120-1**

Bestelgegevens

Bestelnummer	251394 HB7120-1
GTIN	4045197928375
Artikelklasse	21G

Omschrijving

SNMM 190624 HB7120-1 Hoekradius: 2,4 mm
Soort: HB7120-1
Spaanbreker: VR
Snijdiepte a_p : 2 - 12 mm
Voeding f : 0,4 - 1,2 mm/omw,
Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 60 - 210 m/min

Technische beschrijving

Spaanbreker	VR
Hoofdtoepassing	M
Hoekradius	2,4 mm
Snijdiepte a_p	2 - 12 mm
Voeding f	0,4 - 1,2 mm/omw,
Soort	HB7120-1
Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing	60 - 210 m/min

Snedeccondities	continu
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	SNMM 190624
Aantal wisselingen/snijkanten	8
Producttype	Wisselplaat voor het draaien