


Garant
SNMG 150612, Soort: HB7120-1


Bestelgegevens

Bestelnummer	251232 HB7120-1
GTIN	4045197928177
Artikelklasse	21G

Omschrijving

SNMG 150612 HB7120-1 Hoekradius: 1,2 mm
 Soort: HB7120-1
 Spaanbreker: VM
 Snijdiepte a_p : 0,5 - 4 mm
 Voeding f : 0,1 - 0,4 mm/omw,
 Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 80 - 260 m/min

Technische beschrijving

Snedeccondities	continu
Hoekradius	1,2 mm
Hoofdtoepassing	M
Snijdiepte a_p	0,5 - 4 mm
Soort	HB7120-1
Spaanbreker	VM
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing	80 - 260 m/min

Voeding f	0,1 - 0,4 mm/omw,
Fijn/ruw-indeling	Vorbewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	SNMG 150612
Aantal wisselingen/snijanten	8
Producttype	Wisselplaat voor het draaien