

Garant
CNMG 120416, Soort: HB7120-1


Bestelgegevens

Bestelnummer	250328 HB7120-1
GTIN	4045197927972
Artikelklasse	21G

Omschrijving

CNMG 120416 HB7120-1 Soort: HB7120-1
 Spaanbreker: VG
 Snijdiepte a_p : 1,5 - 6 mm
 Voeding f : 0,25 - 0,6 mm/omw,
 Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing: 70 - 240 m/min

Technische beschrijving

Snedeccondities	continu
Hoofdtoepassing	M
Soort	HB7120-1
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	70 - 240 m/min
Voeding f	0,25 - 0,6 mm/omw,
Snijdiepte a_p	1,5 - 6 mm
Hoekradius	1,6 mm

Spaanbreker	VG
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	CNMG 120416
Aantal wisselingen/snijkanten	4
Producttype	Wisselplaat voor het draaien