



## Perslucht-slagmoersleutels, Type: W2428



### Bestelgegevens

Bestelnummer	079171 W2428
GTIN	7322590051211
Artikelklasse	03R

### Omschrijving

#### Uitvoering:

Alle technische gegevens zijn gebaseerd op een werkdruk van **6,3 bar** en de aangegeven inwendige Ø van de slang.

Krachtige slagschroefmachine.

Luchtafvoer door de handgreep, wisselbaar voor **rechts/links draaien**.

- **Robuust enkelhamerslagwerk.**
- **Slagwerk zorgt voor zachtere slagen en geringere trillingen.**
- **Drie draaimomentstanden voor rechts- en linksom draaien.**
- **Extra handgreep voor betere hanteerbaarheid.**
- **Resistente aluminium- en magnesiumbehuizing.**
- **Hoger draaimoment dankzij krachtige lamellenmotor.**

#### Toepassing:

Geschikt voor zwaar demontagewerk.

#### Reservedeel:

**Geselecteerde onderhoudssets (service-kits):** Ruilonderdelensets voor preventief onderhoud zijn voor de meeste Atlas Copco-persluchtgereedschappen op aanvraag leverbaar.

### Technische beschrijving

Fabrikantnummer	W2428
-----------------	-------

Maximaal toerental	5000 min <sup>-1</sup>
Rechts-/linksom draaien	ja
Geluidsproductie	98 dB(A)
Draaimomentbereik	800 - 1600 Nm
Lengte	345 mm
Maximale vibratie volgens EN	10,67 m/s <sup>2</sup>
Maximale schroef-Ø (8.8-12.9)	M33
Aanbevolen slangafmeting (inwendige Ø)	19 mm
Gereedschapsopname afmeting	1 inch
Hoogte	131 mm
Gewicht	10,5 kg
Maximale luchtbehoefte	2880 l/min
Uitvoering	Recht
Gereedschapsopname aandrijfprofiel	□
Persluchtaansluiting	1/2 inch
Draadaansluiting	BSP
Producttype	Schroefmachine