

**Garant**
**SNMG 150612, Soort: HB7140-1**


## Bestelgegevens

Bestelnummer	251232 HB7140-1
GTIN	4045197928184
Artikelklasse	21G

## Omschrijving

SNMG 150612 HB7140-1 Hoekradius: 1,2 mm  
 Soort: HB7140-1  
 Spaanbreker: VM  
 Snijdiepte  $a_p$ : 0,5 - 4 mm  
 Voeding  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/omw,  
 Snijsnelheid  $v_c$  Hoofdtoepassing: 60 - 230 m/min

## Technische beschrijving

Voeding $f$	0,1 - 0,4 mm/omw,
Snijsnelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	60 - 230 m/min
Hoofdtoepassing	M
Snijdiepte $a_p$	0,5 - 4 mm
Hoekradius	1,2 mm
Spaanbreker	VM
Soort	HB7140-1

Snedeccondities	licht onderbroken
Fijn/ruw-indeling	Vorbewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	SNMG 150612
Aantal wisselingen/snijanten	8
Producttype	Wisselplaat voor het draaien