

Garant**CNMG 160616, Soort: HB7120-1**

Bestelgegevens

Bestelnummer	250172 HB7120-1
GTIN	4045197927910
Artikelklasse	21G

Omschrijving

CNMG 160616 HB7120-1 Soort: HB7120-1
Spaanbreker: VM
Tolerantie: M
Snijdiepte a_p : 0,5 - 4 mm
Voeding f : 0,2 - 0,5 mm/omw,
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 80 - 260 m/min

Technische beschrijving

Snijdiepte a_p	0,5 - 4 mm
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing	80 - 260 m/min
Hoofdtoepassing	M
Voeding f	0,2 - 0,5 mm/omw,
Soort	HB7120-1
Hoekradius	1,6 mm
Snedeccondities	continu

Spaanbreker	VM
Fijn/ruw-indeling	Vorbewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	CNMG 160616
Aantal wisselingen/snijanten	4
Tolerantie	M
Producttype	Wisselplaat voor het draaien