


Garant**SNMG 190612, Soort: HB7120-1**

Bestelgegevens

Bestelnummer	251236 HB7120-1
GTIN	4045197928191
Artikelklasse	21G

Omschrijving

SNMG 190612 HB7120-1 Hoekradius: 1,2 mm
Soort: HB7120-1
Spaanbreker: VM
Snijdiepte a_p : 0,5 - 4 mm
Voeding f : 0,1 - 0,4 mm/omw,
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing: 80 - 260 m/min

Technische beschrijving

Soort	HB7120-1
Snijdiepte a_p	0,5 - 4 mm
Hoekradius	1,2 mm
Voeding f	0,1 - 0,4 mm/omw,
Hoofdtoepassing	M
Spaanbreker	VM
Snedeccondities	continu

Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	80 - 260 m/min
Fijn/ruw-indeling	Vorbewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	SNMG 190612
Aantal wisselingen/snij kanten	8
Producttype	Wisselplaat voor het draaien