

Garant
CNMG 160616, Soort: HB7120-1


Bestelgegevens

Bestelnummer	250338 HB7120-1
GTIN	4045197927996
Artikelklasse	21G

Omschrijving

CNMG 160616 HB7120-1 Soort: HB7120-1
 Spaanbreker: VG
 Snijdiepte a_p : 1,5 - 6 mm
 Voeding f : 0,25 - 0,6 mm/omw,
 Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 70 - 240 m/min

Technische beschrijving

Snijdiepte a_p	1,5 - 6 mm
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing	70 - 240 m/min
Spaanbreker	VG
Voeding f	0,25 - 0,6 mm/omw,
Snedeccondities	continu
Soort	HB7120-1
Hoekradius	1,6 mm

Hoofdtoepassing	M
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	CNMG 160616
Aantal wisselingen/snijkanten	4
Producttype	Wisselplaat voor het draaien