

**Garant****Klemdraaihouder, rechts, Schacht- / plaatafmeting: 32/16mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	251706 32/16
GTIN	4045197928245
Artikelklasse	21T

**Technische beschrijving**

Functiebreedte L <sub>4</sub>	32 mm
Plaatafmeting	16 mm
ISO-code houder	MVJNR/L 3225P16
Koplengte L <sub>1</sub>	32 mm
Schroef voor spanklemstuk	259021 1
Schachtgrootte	32 mm
geschikte wisselplaat	VN.. 1604..
Schroef voor onderlegplaat	259025 3
Totale lengte L	170 mm
Onderlegplaat	259031 39
Spanklemstuk	259038 2
Norm	Fabrieksnorm
Inzetsoort	rechts
Inwendige koeling	nee
Instelhoek κ	93 graden
Toepassing	Vlakdraaien

Toepassing	Langsdraaien buiten
Producttype	Klemdraaihouder

### Accessoires

PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX8	674248 TX8
Momentschroevendraaijermet schaal, opname voor verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm	659957 500