

**Garant**
**CNMG 160616, Soort: HB7140-1**


### Bestelgegevens

|               |                 |
|---------------|-----------------|
| Bestelnummer  | 250338 HB7140-1 |
| GTIN          | 4045197928009   |
| Artikelklasse | 21G             |

### Omschrijving

CNMG 160616 HB7140-1 Soort: HB7140-1  
 Spaanbreker: VG  
 Snijdiepte  $a_p$ : 1,5 - 6 mm  
 Voeding  $f$ : 0,25 - 0,6 mm/omw,  
 Snijnsnelheid  $v_c$  Hoofdtoepassing: 50 - 210 m/min

### Technische beschrijving

|                                     |                    |
|-------------------------------------|--------------------|
| Soort                               | HB7140-1           |
| Snijdiepte $a_p$                    | 1,5 - 6 mm         |
| Voeding $f$                         | 0,25 - 0,6 mm/omw, |
| Hoekradius                          | 1,6 mm             |
| Snijnsnelheid $v_c$ Hoofdtoepassing | 50 - 210 m/min     |
| Spaanbreker                         | VG                 |
| Snedecndities                       | licht onderbroken  |

|                              |                              |
|------------------------------|------------------------------|
| Hoofdtoepassing              | M                            |
| Fijn/ruw-indeling            | Nabewerken                   |
| Snijmateriaal                | HM                           |
| ISO-code wisselplaat         | CNMG 160616                  |
| Aantal wisselingen/snijkanen | 4                            |
| Producttype                  | Wisselplaat voor het draaien |