

Garant**Klemdraaihouder, links, Schacht- / plaatafmeting: 32/16mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	251707 32/16
GTIN	4045197928252
Artikelklasse	21T

Technische beschrijving

Plaatafmeting	16 mm
Koplenkte L ₁	32 mm
Schachtgrootte	32 mm
Functiebreedte L ₄	32 mm
geschikte wisselplaat	VN.. 1604..
Spanklemstuk	259038 2
Totale lengte L	170 mm
Onderlegplaat	259031 39
ISO-code houder	MVJNR/L 3225P16
Schroef voor onderlegplaat	259025 3
Schroef voor spanklemstuk	259021 1
Norm	Fabrieksnorm
Inzetsoort	links
Inwendige koeling	nee
Instelhoek κ	93 graden
Toepassing	Vlakdraaien

Toepassing	Langsdraaien buiten
Producttype	Klemdraaihouder

Accessoires

PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX8	674248 TX8
Momentschroevendraaijermet schaal, opname voor verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm	659957 500