

**Garant****CNMG 190624, Soort: HB7120-1**

## Bestelgegevens

Bestelnummer	250176 HB7120-1
GTIN	4045197927958
Artikelklasse	21G

## Omschrijving

CNMG 190624 HB7120-1 Soort: HB7120-1  
Spaanbreker: VM  
Tolerantie: M  
Snijdiepte  $a_p$ : 0,5 - 4 mm  
Voeding  $f$ : 0,2 - 0,5 mm/omw,  
Snijsnelheid  $v_c$  Hoofdtoepassing: 80 - 260 m/min

## Technische beschrijving

Hoekradius	2,4 mm
Spaanbreker	VM
Snijsnelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	80 - 260 m/min
Snijdiepte $a_p$	0,5 - 4 mm
Hoofdtoepassing	M
Voeding $f$	0,2 - 0,5 mm/omw,
Snedeccondities	continu

Soort	HB7120-1
Fijn/ruw-indeling	Vorbewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	CNMG 190624
Aantal wisselingen/snijanten	4
Tolerantie	M
Producttype	Wisselplaat voor het draaien