

**Garant**
**CNMM 190616, Soort: HB7140-1**


## Bestelgegevens

Bestelnummer	250464 HB7140-1
GTIN	4045197928122
Artikelklasse	21G

## Omschrijving

CNMM 190616 HB7140-1 Soort: HB7140-1  
 Spaanbreker: VR  
 Snijdiepte  $a_p$ : 2 - 8 mm  
 Voeding  $f$ : 0,2 - 0,8 mm/omw,  
 Snij snelheid  $v_c$  Hoofdtoepassing: 40 - 180 m/min

## Technische beschrijving

Soort	HB7140-1
Voeding $f$	0,2 - 0,8 mm/omw,
Hoofdtoepassing	M
Hoekradius	1,6 mm
Snijdiepte $a_p$	2 - 8 mm
Spaanbreker	VR
Snedecondities	licht onderbroken

Snij snelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	40 - 180 m/min
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	CNMM 190616
Aantal wisselingen/snij kanten	4
Producttype	Wisselplaat voor het draaien