

**Garant**
**SNMG 190624, Soort: HB7120-1**


### Bestelgegevens

Bestelnummer	251338 HB7120-1
GTIN	4045197928337
Artikelklasse	21G

### Omschrijving

SNMG 190624 HB7120-1 Hoekradius: 2,4 mm  
 Soort: HB7120-1  
 Spaanbreker: VG  
 Snijdiepte  $a_p$ : 1,5 - 9 mm  
 Voeding  $f$ : 0,25 - 0,8 mm/omw,  
 Snijnsnelheid  $v_c$  Hoofdtoepassing: 70 - 240 m/min

### Technische beschrijving

Voeding $f$	0,25 - 0,8 mm/omw,
Snijnsnelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	70 - 240 m/min
Hoekradius	2,4 mm
Hoofdtoepassing	M
Snijdiepte $a_p$	1,5 - 9 mm
Snedecndities	continu
Spaanbreker	VG

Soort	HB7120-1
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	SNMG 190624
Aantal wisselingen/snijkanten	8
Producttype	Wisselplaat voor het draaien